

# GRIFERÍA DE PEDAL PARA USO PROFESIONAL

DUCHAFLEX<sup>®</sup>  
SINCE 1982



READY  
TO WORK  
HARD<sup>®</sup>

## Pedal doble


Caudal máximo 18 lit/min a 4 bares de presión.  
Fabricado en latón CW617N.  
Cartuchos interiores fabricados completamente en latón.



Modelo. 6854



### En caso de suministro insuficiente de agua



Desatornillar el pedal.

Retirar los anillos limitadores de caudal.

### Instalación de las juntas




Colocar las juntas con filtro en las entradas de agua.

Colocar las juntas Klingerit encima de las juntas con filtro.

### Mantenimiento de los cartuchos

Es posible que con el tiempo se acumulen la cal o sedimentos en el interior del pedal. Si percibe un mal funcionamiento, siga el siguiente procedimiento:




Desatornillar el tornillo de fijación y quitar el pasador.

Desatornillar los cartuchos.

Extraer los cartuchos.

Presionar el vástago para acceder al interior del cartucho.



Retirar los restos de cal o suciedad, especialmente en las juntas indicadas. Engrasar y ensamblar nuevamente.